

**Mandrino a corona dentata, Modello: 10/16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Classe articolo	32W

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione chiave non temprata.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Cono mandrino	B 16
Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Campo di serraggio	1 - 10 mm
Lunghezza della testina chiusa	77 mm
Modello	10/16

Ø Esterno	42,4 mm
Chiave a corona dentata adatta	S2
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata