

**Attacco con codolo cilindrico, Ø Codolo / Cono mandrino: 6/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con codolo cilindrico.

Uso:

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici, impianti robotizzati, ecc. Il codolo cilindrico può essere montato in **pinze serrapezzo oppure su un mandrino portafresa.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Descrizione tecnica

Cono per mandrini a norma DIN 238	B 6
Lunghezza codolo cilindrico	35 mm
Ø Cono D	6,35 mm
Ø Gambo	6 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza