

**Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 6/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Classe articolo	39R

Descrizione**Esecuzione:**

Le griffe sono temperate.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Modello	6/10
Ø Massimo cono mandrino	10,094 mm
Cono mandrino	B 10
Lunghezza della testina chiusa	52,5 mm
Campo di serraggio	0,5 - 6,5 mm

Ø Esterno	29,5 mm
Chiave a corona dentata adatta	S1
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata