



## Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342215 8
GTIN	4019208066974
Classe articolo	39R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Le griffe sono temperate.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

#### Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

### Descrizione tecnica

Campo di serraggio	0,5 - 8 mm
Modello	8
Ø Massimo cono mandrino	12,065 mm
Cono mandrino	B 12
Lunghezza della testina chiusa	57,5 mm

Ø Esterno	29,5 mm
Chiave a corona dentata adatta	S2
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata