


**3M****Nastro isolante, 19 mm×25 m, Colore: BLUE**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083654 BLUE
GTIN	4054596615403
Classe articolo	08M

## Descrizione

**Esecuzione:**

**3M™ Temflex® 165** è un **nastro isolante in PVC morbido di uso universale**. Difficilmente infiammabile. Autoestinguente, buona resistenza contro oli e solventi.

**Uso:**

Per isolare, legare, fissare e marcare a colori.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Lunghezza	25 m
Colore	blu
Larghezza	19 mm
Spessore	0,15 mm
Denominazione originale prodotto	3M® Temflex® 165

Materiale supporto	Pellicola in PVC
Elasticità	200 %
Forza adesiva su acciaio	0,2 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Applicazione	Contrassegni
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Isolare
Applicazione	Legare
Applicazione	Marcatura
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Resistenza alla trazione	2 N/mm
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Guaina conduttrice presente	no
Attributo del nome del prodotto	19 mm×25 m
Tipo di prodotto	Nastro adesivo