

**Attacco con codolo cilindrico, Ø Codolo / Cono mandrino: 10/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Classe articolo	32X

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con codolo cilindrico.

**Uso:**

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici, impianti robotizzati, ecc. Il codolo cilindrico può essere montato in **pinze serrapezzo oppure su un mandrino portafresa.**

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Descrizione tecnica**

Ø Cono D	12,065 mm
Lunghezza codolo cilindrico	40 mm
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 12
Ø Gambo	10 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza