

**Attacco con codolo cilindrico, Ø Codolo / Cono mandrino: 16/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con codolo cilindrico.

Uso:

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici, impianti robotizzati, ecc. Il codolo cilindrico può essere montato in **pinze serrapezzo oppure su un mandrino portafresa.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Descrizione tecnica

Ø Cono D	15,733 mm
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 16
Lunghezza codolo cilindrico	50 mm
Ø Gambo	16 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza