



Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 10/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

Le griffe sono temperate.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Campo di serraggio	1 - 10 mm
Modello	10/16
Lunghezza della testina chiusa	77 mm
Cono mandrino	B 16

Ø Esterno	42,8 mm
Chiave a corona dentata adatta	S2
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata