

**Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342215 13
GTIN	4019208018096
Classe articolo	39R

Descrizione**Esecuzione:**

Le griffe sono temperate.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1,5 - 13 mm
Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Lunghezza della testina chiusa	77 mm
Modello	13
Cono mandrino	B 16

Ø Esterno	42,8 mm
Chiave a corona dentata adatta	S2
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata