



## Pinza ER, ER 25, Ø Attacco nominale d: 9mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308960 9
GTIN	4045197151407
Classe articolo	32Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

#### Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, per esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.

### Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	9 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	430 E
Ø Esterno D	26 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

