



Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di \varnothing d1: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303020 27
GTIN	4250122614203
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Sporgenza totale Dim. A	40 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Mandrino di \varnothing d ₁	27 mm
\varnothing Esterno D	60 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40