

**Pinza ER, ER 25, Ø Attacco nominale d: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308960 16
GTIN	4045197151476
Classe articolo	32Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

**Nota:**

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, per esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	16 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	430 E
Ø Esterno D	26 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

