



## Set di mandrini trascinatori in cassetta di legno destri, Cono Morse: 6



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 327450 6      |
| GTIN            | 4019208021195 |
| Classe articolo | 35R           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Angolo cuspidato 60°, Ø dimensione di trascinamento: 8 – 80 mm.**
- **Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspidato e compensano le profondità del centro.**
- **La punta può essere riaffilata senza difficoltà.**

#### Uso:

Per l'inserimento nel cono del mandrino del tornio.

#### Fornitura:

1 Corpo base n. 327520 (adatto per rotazione oraria e antioraria).

1 Cuspidato n. art. 327660, 6 mm, Ø per mandrini trascinatori Dim. 13 – 24.

1 Cuspidato n. art. 327660, 12 mm, Ø per mandrini trascinatori Dim. 21 – 40.

4 Menabrida per campo di impiego di Ø 13 – 100 mm (n. art. 327600 o 327610: Dim. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; n. art. 327640 oppure 327650: Dim. 51 – 100).

Inclusa cassetta di legno per custodire 6 menabrida e 3 cuspidati (per completare il campo d'impiego di Ø9 – 160 mm).

#### Nota:

Pezzo complementare relativamente al n. art. 321750 e 321770.

Ø campo di impiego: 13 - 100 mm

Ø punta da centro: 6 / 12 mm

Peso: 6,6 kg

**Descrizione tecnica**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ø punta da centro  | 6 / 12 mm            |
| Ø campo di impiego | 13 - 100 mm          |
| Peso               | 6,6 kg               |
| Cono Morse         | 6                    |
| Tipo di prodotto   | Mandrino trascicante |