

**Garant****CNMG 09T308, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T308 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min

Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura