


**Garant**
**CNMM 120408, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 120408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Rompitrucoli	VR
Profondità di taglio $a_p$	2 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 210 m/min
Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura