

Garant
CNMG 09T304, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura