

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura