

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitruccioli	VM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura