


Garant
CNMM 120412, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120412 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VR

Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	2 - 8 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VR
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 210 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura