

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura