

Garant
DNMG 150608, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	VG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura