

Garant**CNMG 09T304, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Classe articolo	21G

Descrizione

CN. G 09T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura