

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1

Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura