


Garant
KNUX 160405R, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160405R HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VM

Formatrucciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Formatrucciolo	2,2 mm
Rompitruccioli	VM
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura