

Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucioli: VM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	VM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura