


**Garant**
**KNUX 160405L, Tipo: HB7120-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Classe articolo	21G

## Descrizione

KNUX 160405L HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Formatruciolo	2,2 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura