

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura