

Garant**DNMG 110408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura