

3M**Nastro adesivo in PCV, Colore: BLUE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083636 BLUE
GTIN	4046719255672
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

Il **3M™ 764i** può essere utilizzato per applicazioni non critiche, ad esempio per marcare a colori e raggruppare cavi elettrici. Resistente alla corrosione, flessibile, resistente all'abrasione, elastico, facile da applicare e resistente all'umidità.

I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Spessore	0,125 mm
Denominazione originale prodotto	764i

Lunghezza	33 m
Larghezza	50 mm
Colore	blu
Durata dalla data di produzione	12 mese
Elasticità	180 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Guaina conduttrice presente	no
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Massa adesiva	Gomma naturale
Resistente ad alte temperature fino a	29 °C
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente alla corrosione
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	resistente all'abrasione
Resistenza alla trazione	2,28 N/mm
Forza adesiva su acciaio	0,21 N/mm
Applicazione	Chiudere
Applicazione	Marcatura
Applicazione	Legare
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Tipo di prodotto	Nastro adesivo