

Garant**CNMG 120412, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura