

**Garant****CNMG 09T304, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250050 HB7140-1 |
| GTIN            | 4045197818645   |
| Classe articolo | 21G             |

**Descrizione**

CNMG 09T304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo                       | HB7140-1               |
| Raggio di curvatura        | 0,4 mm                 |
| Impiego principale         | M                      |
| Condizione di taglio       | leggermente interrotto |
| Profondità di taglio $a_p$ | 0,3 - 2,5 mm           |
| Avanzamento $f$            | 0,15 - 0,5 mm/gir,     |
| Rompitrucoli               | VS                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 260 m/min        |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura              |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Codice ISO Inserto                               | CNMG 09T304           |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |