

Garant
DNMG 150612, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	VG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura