


Garant
KNUX 160410R, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160410R HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VG

Formatruciolo: 3,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 1 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Formatruciolo	3,2 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 6 mm
Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura