


Garant**SNMG 190616, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 190616 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,6 mm
Tipo: HB7140-1
Rompitruccioli: VG
Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm
Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Raggio di curvatura	1,6 mm
Rompitruccioli	VG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura