

Garant**WNMG 060404, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 060404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura