


Garant
WNMG 060408, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura