

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,6 mm

Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura