

Garant
WNMG 080404, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm

Rompitrucioli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura