


**Garant****SNMG 120408, Tipo: HB7120-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Avanzamento $f$	0,25 - 0,8 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VG
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 9 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Insero per tornitura