


**Garant**
**SNMM 150616, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Classe articolo	21G

### Descrizione

SNMM 150616 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,6 mm  
 Tipo: HB7140-1  
 Rompitruccioli: VR  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 180 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 180 m/min
Profondità di taglio $a_p$	2 - 12 mm
Rompitruccioli	VR
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1

Raggio di curvatura	1,6 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 150616
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura