

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura