


**Garant****SNMG 120412, Tipo: HB7120-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	VG
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 9 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Insero per tornitura