

**Garant****TNMG 160404, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TNMG 160404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura