

Garant
TNMG 160408, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura