

**Garant****SNMG 120404, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120404 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm  
Tipo: HB7140-1  
Rompitrucioli: VM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura