

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura