

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7140-1
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitruccioli	VS

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura