

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	VM

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura