

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150608 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompitruccioli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura