

Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm
Tipo: HB7120-1
Rompitrucioli: VM
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura